ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

DURATECH

TOP 250x50-Ø25 HL60

EAN 4031582322743



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона	●●●●●
Шум движения	●●○○○
Исчезновение	●●●●●
Устойчивость к коррозии	●●●○○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Duratech
Тип	Колесо
Стандартный	EN12533 - Высоконагруженные колесные опоры
Грузоподъемность при 4 км/ч	1320 kg
Грузоподъемность при 6 км/ч	1100 kg
Электропроводящий	Нет
Нержавеющая сталь	Нет
Грузоподъемность статическая	2200 kg
Диапазон температур (минимальный)	-40 °C
Диапазон температур (максимальный)	80 °C
Общий вес	1,86 kg

КОЛЕСО

Материал корпуса	Полиамид, тяжелый
Материал протектора	Идентично корпусу Колесо
Подшипник	Прециссионый шариковый подшипник
Цвет Колесо	Натуральный белый
Защита от проводов	Без защиты резьбы
Диаметр	250 mm
Ширина Протектор	50 mm
Диаметр отверстия Ось	25 mm
Длина хаба	60 mm
Ширина тела	50 mm
Твердость Протектор (D)	75 Береговая D
Тип подшипника	6205


DURATECH

TOP 250x50-Ø25 HL60

EAN 4031582322743

Номер заказа 00801309

Чертежи изделия




© Copyright 2026 TENTE International GmbH

DURATECH

TOP 250x50-Ø25-HL60

EAN 4031582322743

Номер заказа 0080L409



© Copyright 2026 TENTE International GmbH