

KAPPA LOAD

9651TOO150P63

EAN 4031582314618

Номер на поръчката 00830358



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●●●

Шум от движение ●○○○○

Привличане ●●●●●

Устойчив на корозия ●●●○○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Kappa load
Тип	Завъртане на Колело с Заклучване по пососка
Стандартен	EN12533 – Тежкотоварни колела
Товароносимост при 4 км/ч	960 kg
Товароносимост при 6 км/ч	800 kg
Статичен Товароносимост	1920 kg
Температурен диапазон (минимален)	-40 °C
Температурен диапазон (максимален)	80 °C
Обща височина	200 mm
Общо тегло	4,156 kg

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полиамид, тежък
Материал на реазбата	Идентично с тяло на Колело
Лагер	Плъзгащ лагер
Ос	Завинтен с гайка
Предпазители за резби	Без предпазно устройство за резба
Диаметър	150 mm
Ширина на Резба	50 mm
Твърдост на Резба (D)	75 Бръснач D

ВИЛКА

Материал	Чугун или ковано желязо, тежко
Форма Вилица	Обхват Закалено
Въртящ се лагер	Ролков лагер за дълбоки вълни със сферична тяга
Изместване	58 mm
Интерференция при завъртане	398 mm
	✓

ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Правоъгълна плака
Дължина на плаката	135 mm
Ширина на плаката	110 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)	105 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)	75 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)	80 mm
Диаметър на отвора на плаката	11 mm

KAPPA LOAD

9651TOO150P63

EAN 4031582314618

Номер на поръчката 00830358



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

