

ELASTECH

IEP 100X40 HL49 ASM.

EAN 4031582319675

Objednáací číslo 00043125



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role	● ● ● ● ○
Hluk pohybu	● ● ● ● ●
Úbytek	● ● ● ○ ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Elastech
Standardní	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	200 kg
Statický Nosnost	400 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	85 °C
Celková hmotnost	0,515 kg

KOLO

Materiál těla	Hliník
Materiál běhounu	Elastická pneumatika, černá, vulkanizovaná
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Barva Kolo	Kovová
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	100 mm
Šířka Běhoun	40 mm
Průměr otvoru Šroub	8 mm
Délka poklice	49 mm
Šířka těla	40 mm
Tvrdost Běhoun (A)	68 Obuv A

ELASTECH

IEP 100X40 HL49 ASM.

EAN 4031582319675
Objednáací číslo 00043125



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

