

ELASTECH

IEP 100X40 HL49 ASM.

EAN 4031582319675

Objednávací číslo 00043125



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

KOLO

| | |
|-------------------------|--|
| Materiál středu | Hliník |
| | měkký |
| Materiál běhounu | Elastická pneumatika, černá, vulkanizovaná |
| Ložisko | Přesné kuličkové ložisko |
| Barva Kola | Kovová |
| Ochranná krytka | Bez pouzdra |
| Průměr | 100 mm |
| Šířka Běhoun | 40 mm |
| Průměr otvoru pro šroub | 8 mm |
| Délka náboje | 49 mm |
| Šířka středu kola | 40 mm |
| Tvrdość Běhoun (A) | 68 Obuv A |

VÝKON

| | |
|--------------------|-----------|
| Valivý odpor | ● ● ● ● ○ |
| Hlučnost | ● ● ● ● ● |
| Opotřebení | ● ● ● ○ ○ |
| Odolné vůči korozi | ● ● ● ○ ○ |

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Název produktu | Elastech |
| Typ | Kolo |
| Norma | EN12532 – Přepravní vybavení |
| Nosnost 4 km/h | 200 kg |
| Statická Nosnost | 400 kg |
| Rozsah teploty (minimální) | -20 °C |
| Teplotní rozsah (maximální) | 85 °C |
| Celková hmotnost | 0,515 kg |

ELASTECH

IEP 100X40 HL49 ASM.

EAN 4031582319675

Objednáací číslo 00043125



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

