

## GALEA

5077PJH100P60-90X70

EAN 4031582367881



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ●●●○○

Mozgás zajkibocsátása ●●●○○

Kopás ●●●○○

Korrozióálló képesség ●●●●○

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Galea
Ház típusa	Totálfékes görgő
Standard	EN12530 - Intézményi görgők
Teherbírás 3 km/h-nál	100 kg
Statikus teherbírás	200 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	60 °C
Összsúly	138 mm
Összsúly	0,481 kg

## KERÉK

Felépítmény anyaga	Polipropilén
Futófelület anyaga	Termoplasztikus gumi
Csapágó	Siklócsapágó
Szálvédők	Futófelület védelemmel
Átmérő	100 mm
Futófelület szélessége	30 mm
A futófelület keménysége (A)	87 Shore A

## VÁZ

Anyag	Poliamid
Villa alakja	Zárt
Forgócsapágó	Kétsoros golyó
Ellensúlyoz	40 mm
Körbeforgás	205 mm

## SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Téglalap alakú talplemez
Talplemez hossza	90 mm
Talplemez szélessége	70 mm
Lemezfurat hossza (minimális)	60 mm
Lemezfurat hossza (maximális)	70 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)	50 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)	55 mm
Tengely furat átmérője	8 mm

# GALEA

5077PJH100P60-90X70

EAN 4031582367881



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## MŰSZAKI RAJZOK

---

