INFORMACIJE O PROIZVODU

# SOCKET

## Kunststoff Huelse R40-26/11

EAN 4031582090215



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

### PERFORMANSE

| | |
|---|---|
| otpornost na rdju | ●●●○○ |

### OSNOVNI ATRIBUTI

| | |
|---|---|
| Naziv proizvoda | Utičnica |
| Tip | pribor |
| Nosivost na 3 km/h | 40 kg |
| Električni provod | no |
| nerdjajuci | no |
| Statički Nosivost | 80 kg |
| Sveukupna visina | 36 mm |
| Ukupna težina | 0.01 kg |

### PRILAGOĐAVANJE

| | |
|---|---|
| Tip uklapanja | Sintetička uticnica, kvadrat |
| Prečnik sraf | 26 mm |


# SOCKET

## Kunststoff Huelse R40-26/11

EAN 4031582090215

Broj porudžbine 00016313

**Crteži proizvoda**




| Bezeichnung | A | B | C |
|---|---|---|---|
| R40-16x16 | 16 | 20 | 36 |
| R40-17x17 | 17 | 19 | 36 |
| R40-18x18 | 18 | 20 | 36 |
| R40-21x21 | 21 | 23,5 | 36 |
| R40-22x22 | 22 | 24,5 | 36 |
| R40-23x23 | 23 | 25,5 | 36 |
| R40-26x26 | 26 | 30 | 36 |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH