

NOVATECH

ITP 125X50-Ø20 HL60 CV

EAN 4031582330458

Número de comanda 00803844



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll ● ● ● ● ○

El soroll del moviment ● ● ● ○ ○

Atràcia ● ● ● ● ○

Resistència a a la corrosió ● ● ● ○ ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte Novatech

Tipus Aro

Tracidad de carga a 4 km/h 500 kg

Tracidad de carga a 6 km/h 400 kg

Tracidad de carga estàtica 1000 kg

Temperatura (mínim) -10 °C

Temperatura màxima (màxim) 60 °C

Pes total 0,84 kg

RODA

Material corporal Alumini

convex

Material de la banda de rodadura Poliuretà, Fos

El Bearing Rodament de boles de precisió

Roda de color Amarillo de mel (RAL1005)

Protectors de fil Sense vigilància

Diametralització 125 mm

Banda de rodadura ample 50 mm

El forat Eix Diàmetre del forat 20 mm

Longitud del cub 60 mm

Corporació ample 50 mm

La duresa del Banda de rodadura 92 Shore A (A)

La duresa del Banda de rodadura 42 Shore D (D)

NOVATECH

ITP 125X50-Ø20 HL60 CV

EAN 4031582330458

Número de comanda 00803844



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

