PRODUKTINFORMATION

# AGILA TWIN

2975YGO050P30-11

EAN 4031582357783



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

## YDEEVNE

| | |
|---|---|
| Rullemodstand | ●●●○○ |
| Kørselsstøj | ●●●○○ |
| Abrasion | ●●●○○ |
| Rustbeskyttelse | ●●●○○ |

## PRIMÆRE EGENSKABER

| | |
|---|---|
| Produktnavn | Agila twin |
| Type | Drejeligt Hjul med Hjulbremse |
| Standard | EN12530 - Hjul til Apparater |
| Belastning ved 3 km/t | 70 kg |
| Elektrisk ledende | Ja |
| Rustfri | Nej |
| Belastning Statisk | 140 kg |
| Temperaturområde (minimum) | -20 °C |
| Temperaturområde (maksimum) | 60 °C |
| Byggehøjde | 69 mm |
| Samlet vægt | 0,26 kg |

## GAFFEL

| | |
|---|---|
| Materialer til boliger | Stålplade, medium |
| Gaffel Form | Dobbelt Hjul |
| Drejekrans | Drejekrans med dobbelt kuglekrans |
| Udladning | 25 mm |
| Udfaldsradius | 77 mm |
| Udfaldsdiameter | 155 mm |

## HJUL

| | |
|---|---|
| Fælgmateriale | Polypropulen elektrisk ledende |
| Hjulbanemateriale | Termoplastisk gummi, elektrisk ledende |
| Leje | Glideleje |
| Trådfang | Uden trådfang |
| Diameter | 50 mm |
| Hjulbane bredde | 19 mm |
| Hårdhed af Hjulbane (A) | 87 Shore A |

## MONTERING

| | |
|---|---|
| Monteringstype | Bolthul |
| Bolt Huldiameter | 11 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# AGILA TWIN

2975YGO050P30-11

EAN 4031582357783

Bestillingsnummer 00034276

**Product Drawings**




