

ELASTECH

UFR 125X40-Ø12

EAN 4031582324662
Bestelnummer 00031363

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

WIEL

Materiaal wielkern	Polyamide
Materiaal loopvlak	Elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd
Lagering	Rollager
Wielkleur	Zilvergrijs (RAL7001)
Afdekkapjes	Zonder schroefdraadbeschermer
Diameter	125 mm
Breedte Loopvlak	40 mm
Diameter Asgat	12 mm
Naaflengte	44,2 mm
Breedte wielkern	40 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	63 Shore A

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ○
Slijtage	● ● ● ○ ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Elastech
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/h	250 kg
Statisch draagvermogen	500 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totaal gewicht	0,42 kg

ELASTECH

UFR 125X40-Ø12

EAN 4031582324662
Bestelnummer 00031363



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

