INFORMAȚII DESPRE PRODUS

# ZETA

## 4681UOO200P63 WT46

EAN 4031582308068



Imaginea poate fi diferită de produsul original

### PERFORMANȚĂ

| | |
|---|---|
| Performanța rolei | ●●●○○ |
| Zgomot de mișcare | ●○○○○ |
| Atriție | ●●●●● |
| Rezistență la coroziune | ●●●○○ |

### ATRIBUTELE DE BAZĂ

| | |
|---|---|
| Nume produs | Zeta |
| Tip | Rola pivotantă cu Blocare direcțională |
| Standard | EN12532 - Echipament de transport |
| Capacitate de încărcare la 4 km/h | 600 kg |
| Capacitate de încărcare la 6 km/h | 480 kg |
| Conductiv electric | Nu |
| Inoxidabil | Nu |
| Capacitate de încărcare statică | 1200 kg |
| Interval de temperatură (minim) | -40 °C |
| Interval de temperatură (maxim) | 80 °C |
| Înălțime totală | 240 mm |
| Greutate totală | 2,86 kg |

### FURCA

| | |
|---|---|
| Materialul de construcție | Tablă de oțel, foarte grea |
| FormăFurcă | Larg, Rezistent |
| Rulment pivotant | Două curse cu mingi, Rezistent sau Inoxidabil |
| Culoare | Pasivat în albastru |
| Offset | 55 mm |
| Interferență pivotantă | 230 mm |

### ROATĂ

| | |
|---|---|
| Material pentru corp | Poliamidă |
| Material al benzii de rulare | Identic cu corp Roată |
| Lagăr | Rulment simplu |
| Axă | Înșurubat cu piuliță |
| Protecție pentru filet | Fără protecție pentru filet |
| Diametru | 200 mm |
| Benză de rulare | 46 mm |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (D) | 75 malul D |

### RACORD

| | |
|---|---|
| Tip ajustare | Placă dreptunghiulară |
| Lungime placă | 137 mm |
| Lățimea plăcii | 105 mm |
| Lungime orificiu placă (maximă) | 105 mm |
| Lățimea orificiului plăcii (minim) | 75 mm |
| Lățimea orificiului plăcii (maximă) | 80 mm |
| Diametru orificiu placă | 11 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# ZETA


## 4681UOO200P63 WT46


EAN 4031582308068


Numărul de comandă 00830079

**Desene ale produsului**






© Copyright 2026 TENTE International GmbH