

# ZETA REVERSE

468STOO125P63 180°

EAN 4031582398151

Номер на поръчката 00860926



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●●○

Шум от движение ●○○○○

Привличане ●●●○○

Устойчив на корозия ●●●○○

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Име на продукта                    | Zeta reverse  |
| Тип корпус                         | Завъртане на Колело с пружинно заредено Заклучване по пососка |
| Стандартен                         | EN12532 - Транспортно оборудване                              |
| Товароносимост при 4 км/ч          | 700 kg  |
| Товароносимост при 6 км/ч          | 560 kg  |
| Статичен Товароносимост            | 1400 kg   |
| Температурен диапазон (минимален)  | -40 °C  |
| Температурен диапазон (максимален) | 80 °C   |
| Обща височина                      | 164 mm  |
| Общо тегло                         | 2,986 kg  |

## КОЛЕЛО

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Материал на тялото    | Полиамид, тежък                   |
| Материал на реазбата  | Идентично с тяло на Колело        |
| Лагер                 | Плъзгащ лагер                     |
| Ос                    | Завинтен с гайка                  |
| Предпазители за резби | Без предпазно устройство за резба |
| Диаметър              | 125 mm                            |
| Ширина на Резба       | 40 mm                             |
| Твърдост на Резба (A) | 92 Бръснач A                      |

## ВИЛКА

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Материал                    | Стоманен лист, много тежък                        |
| Форма Вилица                | Обхват Закалено                                   |
| Въртящ се лагер             | Две състезания с топка, Закалено или Неръждаемост |
| Изместване                  | 55 mm   |
| Радиус на завъртане         | 117,5 mm  |
| Интерференция при завъртане | 235 mm  |

## ПРИЛЯГАНЕ

|   |                   |
|---|-------------------|
| Тип на фитинга                            | Правоъгълна плака |
| Дължина на плаката                        | 137 mm            |
| Ширина на плаката                         | 105 mm            |
| Дължина на отвора на плаката (максимална) | 105 mm            |
| Ширина на отвора на плаката (минимална)   | 75 mm             |
| Ширина на отвора на плаката (максимална)  | 80 mm             |
| Диаметър на отвора на плаката             | 11 mm             |

# ZETA REVERSE

468STOO125P63 180°

EAN 4031582398151

Номер на поръчката 00860926



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

