

## GALEA STAINLESS

5087PJM125R05-22X40

EAN 4031582383546



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●○○

Шум движения ●●●○○

Исчезновение ●●●●○

Устойчивость к коррозии ●●●○○

## ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Название продукта                     | Galea stainless                             |
| Тип                                   | Поворотное Колесная опора с<br>Общий тормоз |
| Стандартный                           | EN12530 — ролики устройств                  |
| Грузоподъемность при 3 км/ч           | 100 kg                                      |
| Нержавеющая сталь                     | ✓   |
| Грузоподъемность статическая          | 200 kg                                      |
| Диапазон температур<br>(минимальный)  | -20 °C                                      |
| Диапазон температур<br>(максимальный) | 60 °C                                       |
| Общая высота                          | 162 mm                                      |
| Общая ширина                          | 66 mm                                       |
| Общий вес                             | 0,677 kg                                    |

## КОЛЕСО

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Материал корпуса        | Полипропилен                              |
| Материал протектора     | Термопластичная резина                    |
| Подшипник               | Подшипник скольжения<br>Нержавеющая сталь |
| Защита от проводов      | С защитой резьбы                          |
| Диаметр                 | 125 mm                                    |
| Ширина Протектор        | 30 mm                                     |
| Твердость Протектор (A) | 87 Береговая A                            |

## КРОНШТЕЙН

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Материал              | Полиамид   |
| Форма Вилы            | Закртыо  |
| Поворотный узел       | Две гонки мяча, Усиленный<br>или Нержавеющая сталь |
| Офсет (Смещение)      | 40 mm  |
| Радиус поворота       | 129 mm   |
| Поворотное соединение | 258 mm   |
| Диаметр купола        | 59 mm  |

## ФИТИНГ

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| Тип фитинга  | Цельный Стержень круглый |
| Диаметр Болт | 22 mm                    |
| Длина Болт   | 40 mm                    |

# GALEA STAINLESS

5087PJM125R05-22X40

EAN 4031582383546



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

