

AGILA

2477PJO100R07-Ø19-21,5

EAN 4031582326352



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Verloop	● ● ● ○ ○
Corrosieweerstand	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Agila
Behuizingstype	Zwenkwiel met dubbele rem
Standaard	EN12530 - Apparaten zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/u	80 kg
Statisch Draagvermogen	160 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	40 °C
Totale hoogte	138 mm
Totaal gewicht	0,828 kg

WIEL

Wielkern materiaal	Polypropyleen
Materiaal loopvlak	Thermoplastisch rubber
Lager	Glijlager
Afdekkapjes	Zonder afdekkapjes
Diameter	100 mm
Breedte Loopvlak	32 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	87 Shore A

VORK

Materiaal	Staalplaat, medium
Vork Vorm	Breed
Zwenklager	Dubbele kogeldraaikrans
Offset	43,5 mm
Zwenk radius	131 mm
Uitzwenking	262 mm

BEVESTIGING

Type bevestiging	Synthetische expander, rond
Expander bevestiging (minimaal)	19 mm
Expander bevestiging (maximaal)	21,5 mm
Tip	Geef de vereiste binnendiameter van de buis aan bij het bestellen.

AGILA

2477PJO100R07-Ø19-21,5

EAN 4031582326352



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

