

# AGILA TWIN

2977PIP075P30-10

EAN 4031582362329



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

## PERFORMANȚĂ

Performanța rolei ●●●○○

Zgomot de mișcare ●●●○○

Atriție ●●●○○

Rezistență la coroziune ●●●○○

## ATRIBUTELE DE BAZĂ

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Nume produs                       | Agila twin                             |
| Tip                               | Roată pivotantă Rola cu Blocare totală |
| Standard                          | EN12530 - Roți pentru dispozitive      |
| Capacitate de încărcare la 3 km/h | 80 kg                                  |
| Capacitate de încărcare statică   | 160 kg                                 |
| Interval de temperatură (minim)   | -20 °C                                 |
| Interval de temperatură (maxim)   | 60 °C                                  |
| Înălțime totală                   | 99 mm                                  |
| Greutate totală                   | 0,652 kg                               |

## ROATĂ

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Material pentru corp           | Polipropilenă               |
|                                | moale                       |
| Material al benzii de rulare   | Cauciuc solid, fără marcaj  |
| Lagăr                          | Rulment cu bile de precizie |
| Protecție pentru filet         | Cu protecție pentru filet   |
| Diametru                       | 75 mm                       |
| Benză de rulare                | 25 mm                       |
| Duritatea benzii de rulare (A) | 75 Pe malul A               |

## FURCA

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Material               | Tablă de oțel, medie |
| FormăFurcă             | Carcasă Roată dublă  |
| Rulment pivotant       | Două curse de mingi  |
| Offset                 | 31,4 mm              |
| Raza de pivotare       | 99 mm                |
| Interferență pivotantă | 198 mm               |

## RACORD

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Tip ajustare           | Orificiu pentru șurub |
| Diametrul găurii Șurub | 10 mm                 |

# AGILA TWIN

2977PIP075P30-10

EAN 4031582362329



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENE TEHNICE

