

PURETECH

PVO250x50-Ø20,1 HL58 TRG

EAN 4031582404265



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	● ● ● ● ●
Buka u pokretu	● ● ● ● ●
Ishrana	● ● ● ● ●
otpornost na rdju	● ● ● ● ●

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Puretech
Tip	Tocak
Standard	EN12532 - transportna oprema
Nosivost na 4 km/h	180 kg
Električni provod	no
nerdjajući	no
Statički Nosivost	360 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-20 °C
Opseg temperature (maksimalni)	60 °C
Ukupna težina	2.04 kg

TOCAK

Materijal za telo	polipropilen
materijal omotaca	Cvrsta guma crna
Nošenje	klizni lezaj
stitnici omotaca	Bez stražara
Prečnik	250 mm
Širina omotac	50 mm
dimenzija rupa osovina	20.1 mm
dužina glavcine	58 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	85 Šora A

PURETECH

PVO250x50-Ø20,1 HL58 TRG

EAN 4031582404265



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Crteži proizvoda

