ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

AGILA STAINLESS

7475PJO050P40

EAN 4031582350975



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона	●●●○○
Шум движения	●●●●○
Исчезновение	●●●○○
Устойчивость к коррозии	●●●●●

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Agila stainless
Тип	Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса
Стандартный	EN12530 — ролики устройств
Грузоподъемность при 3 км/ч	40 kg
Электропроводящий	Нет
Нержавеющая сталь	Да
Грузоподъемность статическая	80 kg
Диапазон температур (минимальный)	-20 °C
Диапазон температур (максимальный)	60 °C
Общая высота	69 mm
Общая ширина	43 mm
Общий вес	0,2 kg

КРОНШТЕЙН

Материал корпуса	Нержавеющая сталь, средняя
Форма Вилы	Широкая
Повортный узел	Две гонки с мячом
Цвет	Нержавеющая сталь
Офсет (Смещение)	24 mm
Радиус поворота	70 mm
Поворотное соединение	140 mm
Material brake pedal	полиамид
Диаметр купола	41 mm

КОЛЕСО

Материал корпуса	Полипропилен
Материал протектора	Термопластичная резина
Подшипник	Подшипник скольжения
Цвет Колесо	Серебристо-серый (RAL7001)
Защита от проводов	Без защиты резьбы
Диаметр	50 mm
Ширина Протектор	19 mm
Ширина тела	19 mm
Твердость Протектор (A)	87 Береговая A

ФИТИНГ

Тип фитинга	Квадратная пластина
Длина пластины	60 mm
Ширина пластины	60 mm
Длина отверстия пластины (минимальная)	38 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)	48 mm
Ширина отверстия пластины (минимальная)	38 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)	48 mm
Диаметр отверстия пластины	6,3 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


AGILA STAINLESS


7475PJO050P40


EAN 4031582350975

Номер заказа 00036676

Чертежи изделия







© Copyright 2026 TENTE International GmbH