

DURATECH

U00125x43-Ø12 HL 58

EAN 4031582419023



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ○ ○
损耗	● ● ● ● ●
耐腐蚀性	● ● ● ○ ○

核心属性

产品名称	Duratech
外壳类型	轮子
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	300 kg
导电	否
不锈	否
静态载重	600 kg
温度范围（最低）	-40 °C
最高温度范围	80 °C
总重量	0.24 kg



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

轮子

轮体材料	聚酰胺
胎面材料	与轮子体相同
轴承	滑动轴承
侧盖	无螺纹护罩
直径	125 mm
胎面宽度	43 mm
轴孔直径	20 mm
中心长度	58 mm
胎面硬度（D）	75 岸 D

U00125x43-Ø12 NL58

