产品信息

DURATECH

UOO125x43-Ø12 HL 58

EAN 4031582419023



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●●●○○
损耗	●●●●●
耐腐蚀性	●●●○○

核心属性

产品名称	Duratech
外壳类型	轮子
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	300 kg
导电	否
不锈	否
静态载重	600 kg
温度范围（最低）	-40 °C
最高温度范围	80 °C
总重量	0.24 kg

轮子

轮体材料	聚酰胺
胎面材料	与轮子体相同
轴承	滑动轴承
侧盖	无螺纹护罩
直径	125 mm
胎面宽度	43 mm
轴孔直径	20 mm
中心长度	58 mm
胎面硬度 （D）	75 岸 D

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


DURATECH

UOO125x43-Ø12 HL 58

EAN 4031582419023

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

产品图纸



© Copyright 2026 TENTE International GmbH