

NOVATECH

ЕТУ 070X20-Ø20 HL12

EAN 4031582331233

Номер на поръчката 00835405



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●●○

Шум от движение ●●●○○

Привличане ●●●●○

Устойчив на корозия ●●●○○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Novatech
Тип	Колело
Стандартен	EN12532 - Транспортно оборудване
Товароносимост при 4 км/ч	120 kg
Товароносимост при 6 км/ч	100 kg
Статичен Товароносимост	240 kg
Температурен диапазон (минимален)	-10 °C
Температурен диапазон (максимален)	60 °C
Общо тегло	0,155 kg

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Стомана, желязо
Материал на реазбата	Полиуретан, Пресовано
Лагер	Прецизен сачмен лагер (RS/2RS)
Цвят на Колело	Медено жълто (RAL1005)
Предпазители за резби	С предпазно устройство за резба
Диаметър	70 mm
Ширина на Резба	20 mm
Диаметър на отворите Ос	20 mm
Дължина на центъра	12 mm
Ширина на тялото	20 mm
Твърдост на Резба (A)	92 Бръснач A
Твърдост на Резба (D)	42 Бръснач D

NOVATECH

ЕТУ 070X20-Ø20 HL12

EAN 4031582331233

Номер на поръчката 00835405



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

