产品信息

GALEA

5077YGH100P60-90x70

EAN 4031582353419

图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●●●○○
损耗	●●●○○
耐腐蚀性	●●●●○

核心属性

产品名称	Galea
外壳类型	带全锁的旋转脚轮
标准	EN12530 - 设备脚轮
3 km/h的载重	100 kg
导电	是
不锈	否
静态载重	200 kg
温度范围（最低）	-20 °C
最高温度范围	60 °C
总高	138 mm
总重量	0.48 kg

支架

外壳材料	聚酰胺
支架形状	已关闭
旋转轴承	两个钢珠滚道
偏移量	40 mm
转向干涉	205 mm

轮子

轮体材料	聚丙烯，导电
胎面材料	热塑性橡胶，导电
轴承	滑动轴承
侧盖	带螺纹防护装置
直径	100 mm
胎面宽度	30 mm
胎面硬度 （A）	87 岸 A

固定件

固定件类型	矩形板
上板长	90 mm
上板宽	70 mm
上板孔长度（最小）	60 mm
上板孔长度（最大）	70 mm
上板孔宽度（最小）	50 mm
上板孔宽度（最大）	55 mm
上板孔直径	8 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

GALEA

5077YGH100P60-90x70

EAN 4031582353419

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings



© Copyright 2026 TENTE International GmbH