

STYLEA

5923UJI065B10-11X20/10D23 9011/9011

EAN 4031582311006

Номер замовлення 00075210



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ●●●○○

Шум руху ●●●○○

Атриція ●●●○○

Стійкість до корозії ●●●●○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту Stylea

Тип корпусу Поворотний Колісна опора з Переривчасте гальмо

Обвантажопідйомність 3 км/год 50 kg

Статичний Вантажопідйомність 100 kg

Діапазон температур (мінімальний) -20 °C

Діапазон температур (максимальний) 60 °C

Загальна висота 68 mm

Загальна ширина 43 mm

Загальна вага 0,133 kg

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліамід
Матеріал протектору	Термопластичний каучук
Носіння	Підшипник ковзання із Розпірка трубкою
Вісь	Згинання
Колір Протектор	Антрацитово-сірий (RAL7016)
Колір Колесо	Графітовий чорний (RAL9011)
Захист різьби	Без різьби
Діаметр	65 mm
Протектор	8 mm
Діаметр отвору Вісь	0 mm
Довжина хаба	0 mm
Ширина тіла	8 mm
Твердість Протектор (A)	87 Прибережна A

КРОНШТЕЙН

Матеріал	Поліамід
Вила Форма	Кронштейн подвійного Колесо
Поворотний вузол	Стрижень, обертання
Колір	Графітовий чорний (RAL9011)
Офсет (Зсув)	25 mm
Радіус повороту	53 mm
Поворотне з'єднання	106 mm
Діаметр ковпачка	23 mm

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Стрижень з кільцем для утримання, з кільцем
Діаметр Стрижень	11 mm
Довжина Стрижень	20 mm

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ

STYLEA

5923UJI065B10-11X20/10D23 9011/9011

EAN 4031582311006

Номер замовлення 00075210



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

