



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor	● ● ● ● ○
Hlučnost	● ● ● ● ●
Opotřebení	● ● ● ● ○ ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ● ● ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Kappa
Typ	Otočné Kolečko se Směrová brzda
Norma	EN12533 – Heavy duty kolečka
Nosnost 4 km/h	540 kg
Nosnost 6 km/h	450 kg
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ne
Statická Nosnost	900 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	85 °C
Celková výška	205 mm
Stavební výška	110 mm
Celková hmotnost	4,34 kg

UCHYCENÍ

Materiál pouzdra	Litina nebo kovaná litina, těžká
Tvar Vidlice	Široký, Vyztužené
Otočné ložisko	Dva kulové závody, Vyztužené nebo Nerezové
Barva vidlice	Pasivováno modrou
Vyosení	58 mm
Poloměr otáčení	111 mm
Průměr otáčení	280 mm
Lubrication nipple	1

KOLO

Tread hardness	měkký
Materiál středu	plechová ocel, těžká
Materiál běhounu	Elastická pneumatika, černá, vulkanizovaná
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Osa kola	Šroub s maticí
Barva Kola	Jet black (podobný RAL9005)
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdrem
Průměr	160 mm
Šířka Běhoun	50 mm
Šířka středu kola	50 mm
Tvrdost Běhoun (A)	67 Obuv A

MONTÁŽ

Typ uchycení	Obdélníková destička
Délka plotny	135 mm
Šířka plotny	110 mm
Délka otvoru plotny (minimální)	75 mm
Délka otvoru plotny (maximální)	80 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)	75 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)	105 mm
Průměr otvoru plotny	11 mm

KAPPA

9681SEP160P63 CL67

EAN 4031582364675

Objednáací číslo 00838218
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

