PRODUKTINFORMATION

NOVATECH

ITP100x40-Ø15 HL40 Heavyduty



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●●○
Kørselsstøj	●●●○○
Abrasion	●●●●○
Rustbeskyttelse	●●●○○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Novatech
Type	Hjul
Standard	EN12532 – Transportudstyr
Belastning ved 4 km/t	300 kg
Belastning ved 6 km/t	240 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	600 kg
Temperaturområde (minimum)	-10 °C
Temperaturområde (maksimum)	60 °C
Samlet vægt	0,47 kg

HJUL

Fælgmateriale	Aluminium
Hjulbanemateriale	Polyuretan, Støbt
Leje	Præcisionskugleleje
Hjul farve	Honninggul (RAL1005)
Trådfang	Uden trådfang
Diameter	100 mm
Hjulbane bredde	40 mm
Aksel Huldiameter	15 mm
Navlængde	40 mm
Fælgbredde	40 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	92 Shore A
Hårdhed af Hjulbane (D)	42 Shore D
Velegnet til	linde_jh_mic_yale


© Copyright 2026 TENTE International GmbH


NOVATECH

ITP100x40-Ø15 HL40 Heavyduty

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Produkttegninger





© Copyright 2026 TENTE International GmbH