

PURETECH AIR

PQR260x85-Ø25 HL74 2PR

EAN 4031582321081



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	● ● ● ○ ○
Buka u pokretu	● ● ● ○ ○
Ishrana	● ● ● ○ ○
otpornost na rdju	● ● ● ○ ○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Puretech air
Tip	Tocak
Nosivost na 3 km/h	150 kg
Električni provod	no
nerdjajući	no
Statički Nosivost	150 kg
Ukupna težina	1.04 kg

TOCAK

Tread hardness	mekan
Materijal za telo	polipropilen
materijal omotaca	Pneumatička guma, profil bloka
Nošenje	kotrljajući lezaj
stitnici omotaca	Bez stražara
Prečnik	260 mm
Širina omotac	85 mm
dimenzija rupa osovina	25 mm
dužina glavnice	74 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	55 Šor A

PURETECH AIR

PQR260x85-Ø25 HL74 2PR

EAN 4031582321081

Broj porudžbine 00031045
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

