




A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ● ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ○ ○

Kopás ● ● ● ● ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Novatech
Ház típusa	Kerék
Teherbírás 3 km/h-nál	750 kg
Statikus teherbírás	1500 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	60 °C

KERÉK

Felépítmény anyaga	Meghatározatlan
Futófelület anyaga	Polipropilén, puha
Átmérő	82 mm
Futófelület szélessége	96 mm
A futófelület keménysége (A)	92 Shore A
Golyóscsapágy átmérője	52 mm
Golyóscsapágy szélessége	14 mm

MŰSZAKI RAJZOK

