

SUPRATECH

PJR 100x32-Ø12 HL44,4

EAN 4031582320527



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	● ● ● ○ ○
Buka u pokretu	● ● ● ● ○
Ishrana	● ● ● ○ ○
otpornost na rdju	● ● ● ○ ○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Supratech
Tip	Tocak
Standard	EN12532 - transportna oprema
Nosivost na 4 km/h	80 kg
Električni provod	no
nerdjajući	no
Statički Nosivost	160 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-20 °C
Opseg temperature (maksimalni)	60 °C
Ukupna težina	0.17 kg

TOCAK

Materijal za telo	polipropilen
materijal omotaca	Termoplastična guma
Nošenje	kotrljajući lezaj
Boja Tocak	Srebrna siva (RAL7001)
stitnici omotaca	Bez stražara
Prečnik	100 mm
Širina omotac	32 mm
dimenzija rupa osovina	12 mm
dužina glavnice	44.4 mm
Širina tela	32 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	87 Šora A

SUPRATECH

PJR 100x32-Ø12 HL44,4

EAN 4031582320527

Broj porudžbine 00030822
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

