PRODUCTINFORMATIE

PURETECH

DVR200x50-Ø12x59 + ASBUS

EAN 4031582372922



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

WIEL

Materiaal wielkern	Plaatstaal
Materiaal loopvlak	Massief rubber, zwart
Lagering	Rollager
Afdekkapjes	Zonder schroefdraadbeschermer
Diameter	200 mm
Breedte Loopvlak	50 mm
Diameter Asgat	12 mm
Naaflengte	59 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	85 Shore A

PRESTATIES

Rolprestaties	●●●○○
Bewegingsgeluid	●●●○○
Slijtage	●●○○○
Corrosiebestendigheid	●●●○○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Puretech
Type	Wiel
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/h	200 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch draagvermogen	400 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totaal gewicht	1,21 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


PURETECH

DVR200x50-Ø12x59 + ASBUS

EAN 4031582372922

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Producttekeningen



© Copyright 2026 TENTE International GmbH