

## GALEA STAINLESS

5087PJM100P30-12

EAN 4031582383782



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●○○

Шум от движение ●●●○○

Привличане ●●●●○

Устойчив на корозия ●●●○○

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Galea stainless
Тип	Въртящ се Колело с Пълно заключване
Стандартен	EN12530 – Изделителни колела
Товароносимост при 3 км/ч	100 kg
Неръждаемост	✓
Статичен Товароносимост	200 kg
Температурен диапазон (минимален)	-20 °C
Температурен диапазон (максимален)	60 °C
Обща височина	139 mm
Обща ширина	66 mm
Общо тегло	0,456 kg

## КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полипропилен
Материал на реазбата	Термопластичен каучук
Лагер	Плъзгащ лагер, Неръждаемост
Предпазители за резби	С предпазно устройство за резба
Диаметър	100 mm
Ширина на Резба	30 mm
Твърдост на Резба (A)	87 Бръснач А

## ВИЛКА

Материал	Полиамид
Форма Вилица	Затворен
Въртящ се лагер	Две състезания с топка, Закалено или Неръждаемост
Изместване	40 mm
Радиус на завъртане	128 mm
Интерференция при завъртане	256 mm
Диаметър на купол	59 mm

## ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Отвор за болт
Диаметър на отворите Болт	12 mm

# GALEA STAINLESS

5087PJM100P30-12

EAN 4031582383782



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

