INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

# MAXTECH

## UAP160x40-Ø20 HL60 red

EAN 4031582322989



L'image peut différer du produit d'origine

### PERFORMANCE

| | |
|---|---|
| Performance du rouleau | ● ● ● ○ ○ |
| Bruit de mouvement | ● ● ● ○ ○ |
| Attrition | ● ● ● ● ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ○ ○ |

### ATTRIBUTS DE BASE

| | |
|---|---|
| Nom du produit | Maxtech |
| Type | Roue |
| Standard | EN12532 - Équipement de transport |
| Capacité de charge à 4 km/h | 350 kg |
| Capacité de charge à 6 km/h | 300 kg |
| Conducteur électrique | Non |
| Inoxydable | Non |
| Statique Capacité de charge | 700 kg |
| Plage de température (minimale) | -40 °C |
| Plage de température (maximale) | 80 °C |
| Poids global | 0.78 kg |

### ROUE

| | |
|---|---|
| Matériau du corps | Polyamide |
| Bandage | Polyuréthane, Injecté |
| Roulement | Roulement à billes de précision |
| Pare-fils | Avec protège-filet |
| Diamètre | 160 mm |
| Largeur du Bandage | 40 mm |
| Diamètre du trou de l'Axe | 20 mm |
| Longueur de moyeu | 60 mm |
| Dureté du Bandage (D) | 60 Shore D |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# MAXTECH

UAP160x40-Ø20 HL60 red

EAN 4031582322989

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Dessins du produit




© Copyright 2026 TENTE International GmbH