INFORMACE O PRODUKTU

# NOVATECH

RK.ETP082x62-Ø47x13

EAN 4031582330397



Obrázek se může lišit od původního produktu

## KOLO

| | |
|---|---|
| Materiál středu | Nedefinováno |
| Materiál běhounu | Polyprpylen měkký |
| Průměr | 82 mm |
| Šířka Běhoun | 62 mm |
| Tvrdost Běhoun (A) | 92 Obuv A |
| Průměr Kuličkové ložisko | 47 mm |
| Šířka Kuličkové ložisko | 13 mm |

## VÝKON

| | |
|---|---|
| Valivý odpor | ●●●●○ |
| Hlučnost | ●●●○○ |
| Opotřebení | ●●●●○ |
| Odolné vůči korozi | ●●●○○ |

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

| | |
|---|---|
| Název produktu | Novatech |
| Typ | Kolo |
| Nosnost 3 km/h | 600 kg |
| Elektrické vodivé | Ne |
| Nerezové | Ne |
| Statická Nosnost | 1200 kg |
| Rozsah teploty (minimální) | -20 °C |
| Teplotní rozsah (maximální) | 60 °C |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# NOVATECH

RK.ETP082x62-Ø47x13

EAN 4031582330397

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Výkresy produktu







