

ELASTECH

IFP 250X50-Ø25 HL60

EAN 4031582366297

Número de comanda 00836073



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

RODA

Material corporal	Alumini
	suau
Material de la banda de rodadura	pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat
El Bearing	Rodament de boles de precisió
Roda de color	Grey / No Marcatge
Protectors de fil	Sense vigilància
Diametralització	250 mm
Banda de rodadura ample	50 mm
El forat Eix Diàmetre del forat	25 mm
Longitud del cub	60 mm
Corporació ample	50 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	68 Shore A

ACTUACIÓ

Actuació Roll ● ● ● ● ●

El soroll del moviment ● ● ● ● ●

Atràcia ● ● ● ● ●

Resistència a a la corrosió ● ● ● ● ●

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Elastech
Tipus	Aro
Tracidad de carga a 4 km/h	500 kg
Tracidad de carga a 6 km/h	400 kg
Tracidad de carga estàtica	1000 kg
Temperatura (mínim)	-20 °C
Temperatura màxima (màxim)	85 °C
Pes total	2,341 kg

ELASTECH

IFP 250X50-Ø25 HL60

EAN 4031582366297

Número de comanda 00836073



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

