

## ZETA

4680ITP200P63 CV

EAN 4031582366563

Rendelési szám 00837928



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ●●●○○

Mozgás zajkibocsátása ●●●●○

Kopás ●●●●○

Korrozióálló képesség ●●●○○

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Termék neve                       | Zeta                       |
| Ház típusa                        | Forgóvillás görgő          |
| Standard                          | EN12532 - Szállítóeszközök |
| Teherbírás 4 km/h-nál             | 800 kg                     |
| Teherbírás 6 km/h-nál             | 640 kg                     |
| Statikus teherbírás               | 1600 kg                    |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -10 °C                     |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 60 °C                      |
| Összsúly                          | 240 mm                     |
| Teljes szélesség                  | 96 mm                      |
| Összsúly                          | 3,219 kg                   |

## KERÉK

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Felépítmény anyaga           | Alumínium                  |
|                              | konvex                     |
| Futófelület anyaga           | Öntött poliuretán          |
| Csapágó                      | Precíziós golyóscsapágó    |
| Tengely                      | Csavar anyával             |
| Kerék színe                  | Mézsárga (RAL1005)         |
| Szálvédők                    | Futófelület védelem nélkül |
| Átmérő                       | 200 mm                     |
| Futófelület szélessége       | 50 mm                      |
| Test szélessége              | 50 mm                      |
| A futófelület keménysége (A) | 92 Shore A                 |
| A futófelület keménysége (D) | 42 Shore D                 |

## VÁZ

|                 |   |
|-----------------|---|
| Anyag           | Acéllemez, nagyon nehéz                       |
| Villa alakja    | Széles, Megerősített                          |
| Forgócsapágó    | Kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes |
| Szín            | Kék passzívált                                |
| Ellensúlyoz     | 55 mm   |
| Körbeforgás     | 155 mm  |
| Körbeforgás     | 310 mm  |
| Kupola átmérője | 96 mm   |

## SZERELVÉNY

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Szerelvény típusa                 | Téglalap alakú talplemez |
| Talplemez hossza                  | 137 mm                   |
| Talplemez szélessége              | 105 mm                   |
| Lemezfurat hossza (minimális)     | 75 mm                    |
| Lemezfurat hossza (maximális)     | 80 mm                    |
| Lemezfurat szélessége (minimális) | 75 mm                    |
| Lemezfurat szélessége (maximális) | 105 mm                   |
| Tengely furat átmérője            | 11 mm                    |

# ZETA

4680ITP200P63 CV

EAN 4031582366563

Rendelési szám 00837928



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## MŰSZAKI RAJZOK

