

# DURATECH

UOP200x50-Ø20

EAN 4031582323528



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Rolprestaties         | ● ● ● ● ● |
| Bewegingsgeluid       | ● ● ● ○ ○ |
| Slijtage              | ● ● ● ● ● |
| Corrosiebestendigheid | ● ● ● ○ ○ |

## KERNKENMERKEN

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Productnaam                  | Duratech                      |
| Type                         | Wiel                          |
| Standaard                    | EN12532 - Transportuitrusting |
| Draagvermogen bij 4 km/h     | 800 kg                        |
| Elektrisch geleidend         | Nee                           |
| Roestvrij                    | Nee                           |
| Statisch draagvermogen       | 1600 kg                       |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -25 °C                        |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 80 °C                         |
| Totaal gewicht               | 1,01 kg                       |

## WIEL

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Materiaal wielkern            | Polyamide            |
| Materiaal loopvlak            | Identiek aan Wiel    |
| Lagering                      | Precisie kogellagers |
| Afdekkapjes                   | Met draadbeschermer  |
| Diameter                      | 200 mm               |
| Breedte Loopvlak              | 50 mm                |
| Diameter Asgat                | 20,1 mm              |
| Naaflengte                    | 60 mm                |
| Hardheid van het Loopvlak (D) | 75 Shore D           |

# DURATECH

UOP200x50-Ø20

EAN 4031582323528

Bestelnummer 00002304  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

