



A imagem pode diferir do produto original

## RODA

|                            |                                          |
|----------------------------|------------------------------------------|
| Material do centro da roda | Ferro Fundido                            |
| Material do piso da roda   | Poliuretano, Fundido                     |
| Rolamento                  | Rolamento de esferas de precisão, selado |
| Anti-fios                  | Com anti-fios                            |
| Diâmetro                   | 140 mm                                   |
| Largura do Piso            | 60 mm                                    |
| Diâmetro do furo do eixo   | 12 mm                                    |
| Comprimento do cubo        | 65 mm                                    |
| Dureza do Piso (A)         | 92 Shore A                               |
| Tipo de rolamento          | 6006 2RS                                 |
| Tipo de vedação            | A                                        |
| Adequado para              | bt_linde                                 |

## DESEMPENHO

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Desempenho do rolamento | ● ● ● ○ ○ |
| Ruído de movimento      | ● ● ● ○ ○ |
| Desgaste                | ● ● ● ● ○ |
| Resistência à corrosão  | ● ● ● ○ ○ |

## ATRIBUTOS PRINCIPAIS

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Nome do produto                   | Novatech |
| Tipo                              | Roda     |
| Capacidade de carga a 3 km/h      | 700 kg   |
| Elétrico condutivo                | Não      |
| Aço inoxidável                    | Não      |
| Capacidade de carga estática      | 1400 kg  |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -20 °C   |
| Intervalo de temperatura (Máximo) | 60 °C    |
| Peso geral                        | 2,99 kg  |

## Desenhos do produto

