

ELASTECH

IEP 300x55-Ø20 HL66

EAN 4031582319781



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

ROUE

Tread hardness	souple
Matériau du corps	Aluminium
Bandage	Pneu élastique, noir, vulcanisé
Roulement	Roulement à billes de précision
Couleur Roue	Noir de jais (similaire à RAL9005)
Pare-fils	Sans protège-filet
Diamètre	300 mm
Largeur du Bandage	55 mm
Diamètre du trou de l'Axe	20 mm
Longueur de moyeu	66 mm
Largeur du corps	55 mm
Dureté du Bandage (A)	68 Shore A

PERFORMANCE

Performance du rouleau	● ● ● ● ●
Bruit de mouvement	● ● ● ● ●
Attrition	● ● ● ● ●
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ●

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Elastech
Type	Roue
Standard	EN12532 - Équipement de transport
Capacité de charge à 4 km/h	600 kg
Capacité de charge à 6 km/h	480 kg
Conducteur électrique	Non
Inoxydable	Non
Statique Capacité de charge	1200 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	85 °C
Poids global	3.89 kg

ELASTECH


IEP 300x55-Ø20 HL66

EAN 4031582319781

Numéro de commande 00834703
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




ELASTECH

IEP 300x55-Ø20 H1.66

EAN 4031582319781

Numéro de commande 00834703



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.