



图片可能与原产品不同

## 表现

|      |           |
|------|-----------|
| 滚动性能 | ● ● ● ● ● |
| 运动噪音 | ● ● ● ○ ○ |
| 损耗   | ● ● ● ● ○ |
| 耐腐蚀性 | ● ● ● ● ○ |

## 核心属性

|           |                |
|-----------|----------------|
| 产品名称      | Linea          |
| 外壳类型      | 万向脚轮           |
| 标准        | EN12530 - 设备脚轮 |
| 3 km/h的载重 | 120 kg         |
| 导电        | 否              |
| 不锈        | 是              |
| 静态载重      | 240 kg         |
| 温度范围（最低）  | -10 °C         |
| 最高温度范围    | 40 °C          |
| 总高        | 118 mm         |
| 总宽度       | 82 mm          |
| 总重量       | 0.66 kg        |

## 支架

|      |              |
|------|--------------|
| 外壳材料 | 聚酰胺          |
| 支架形状 | 双轮子支架        |
| 旋转轴承 | 精密滚珠轴承       |
| 颜色   | 灰白色（RAL9002） |
| 偏移量  | 32 mm        |
| 旋转半径 | 90 mm        |
| 转向干涉 | 180 mm       |
| 圆顶直径 | 52 mm        |

## 轮子

|         |              |
|---------|--------------|
| 轮体材料    | 聚酰胺          |
| 胎面材料    | 聚氨酯，注塑       |
| 轴承      | 精密滚珠轴承，不锈钢   |
| 胎面颜色    | 石板灰（RAL7015） |
| 轮子颜色    | 石板灰（RAL7015） |
| 侧盖      | 带螺纹防护装置      |
| 直径      | 100 mm       |
| 胎面宽度    | 20 mm        |
| 轴孔直径    | 0 mm         |
| 中心长度    | 0 mm         |
| 轮体宽度    | 20 mm        |
| 胎面硬度（A） | 92 岸 A       |

## 固定件

|       |       |
|-------|-------|
| 固定件类型 | 螺栓孔   |
| 螺栓孔直径 | 11 mm |

