

# ZETA

4681ITP125P63 FLATXL

EAN 4031582400427



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Продуктивність рулону | ● ● ● ○ ○ |
| Шум руху              | ● ● ● ○ ○ |
| Атриція               | ● ● ● ● ○ |
| Стійкість до корозії  | ● ● ● ○ ○ |

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Назва продукту                    | Zeta   |
| Тип                               | Поворотний Колісна опора з Блокування напрямку |
| Стандартний                       | EN12532 - Транспортувальне обладнання          |
| ОбВантажопідйомність 4 км/год     | 500 kg   |
| ОбВантажопідйомність 6 км/год     | 400 kg   |
| Статичний Вантажопідйомність      | 1000 kg  |
| Діапазон температур (мінімальний) | -0,3333 °C                                     |
| Загальна висота                   | 164 mm   |
| Загальна вага                     | 2,857 kg                                       |

## КОЛЕСО

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Матеріал тіла           | Алюміній                        |
|                         | плоский                         |
| Матеріал протектору     | Поліуретан, Відлтий             |
| Носіння                 | Прецизійний кульковий підшипник |
| Вісь                    | Пригвинчено гайкою              |
| Захист різьби           | Без різьби                      |
| Діаметр                 | 125 mm                          |
| Протектор               | 50 mm                           |
| Твердість Протектор (A) | 92 Прибережна A                 |

## КРОНШТЕЙН

|                     |  |
|---------------------|--|
| Матеріал            | Сталевий лист, дуже важкий                             |
| Ви́ла Форма         | Широка Підсилений                                      |
| Поворотний вузол    | Дві перегони з м'ячем, Підсилений або Нержавіюча сталь |
| Офсет (Зсув)        | 55 mm  |
| Поворотне з'єднання | 230 mm   |

## ВСТАНОВЛЕННЯ

|   |                     |
|---|---------------------|
| Тип налаштування                          | Прямокутна пластина |
| Довжина пластини                          | 137 mm              |
| Ширина тарілки                            | 105 mm              |
| Довжина отвору для планшета (максимальна) | 105 mm              |
| Ширина отвору для планшета (мінімальна)   | 75 mm               |
| Ширина отвору для планшета (максимальна)  | 80 mm               |
| Діаметр отвору планшета                   | 11 mm               |

## ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

