PRODUKTINFORMATION

# FOOTMASTER

## FOOT MASTER GDN- 60-F-NYN

EAN 4031582413144




Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

### YDEEVNE

| | |
|---|---|
| Rullemodstand | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Kørselsstøj | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Abrasion | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Rustbeskyttelse | ○ ○ ○ ○ ○ |

### PRIMÆRE EGENSKABER

| | |
|---|---|
| Produktnavn | Footmaster |
| Type | Drejeligt Hjul |
| Belastning ved 3 km/t | 250 kg |
| Elektrisk ledende | Nej |
| Rustfri | Nej |
| Belastning Statisk | 250 kg |
| Temperaturområde (minimum) | -10 °C |
| Temperaturområde (maksimum) | 90 °C |
| Byggehøjde | 82,5 mm |
| Samlet bredde | 70 mm |
| Samlet vægt | 0,7 kg |

### GAFFEL

| | |
|---|---|
| Farve | Hvid |
| Udladning | 36 mm |
| Udfaldsradius | 63 mm |
| Udfaldsdiameter | 126 mm |
| Dome-diameter | 70 mm |

### HJUL

| | |
|---|---|
| Leje | Rulleleje , dæmpet |
| Hjul farve | Sort |
| Diameter | 50 mm |
| Hjulbane bredde | 25 mm |
| Fælgbredde | 25 mm |

### MONTERING

| | |
|---|---|
| Pladelængde | 73 mm |
| Pladebredde | 73 mm |
| Længde på pladehul (maksimum) | 58 mm |
| Pladehullets bredde (maksimum) | 58 mm |
| Pladehullets diameter | 7 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# FOOTMASTER


## FOOT MASTER GDN- 60-F-NYN

EAN 4031582413144

Bestillingsnummer 00062076

**Produkttegninger**




© Copyright 2026 TENTE International GmbH