

## LUMINA

AA20POI050L51-8 9011/9011

EAN 4031582317510

Número de encomenda 00071497



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

## DESEMPENHO

Desempenho do rolamento ●●●○○

Ruído de movimento ●●●○○

Desgaste ●●●○○

Resistência à corrosão ●●●○○

## ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Lumina
Tipo	Rodízio giratório
Padrão	EN12528 - Rodas de mobiliário
Capacidade de carga a 3 km/h	40 kg
Capacidade de carga estática	80 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-20 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	60 °C
Altura total	56 mm
Largura geral	55 mm
Peso geral	0,08 kg

## RODA

Material do centro da roda	Polipropileno
Material do piso da roda	Idêntico ao centro da roda
Rolamento	Rolamento liso com espaçador
Eixo	Rivetado
Cor do Piso	Preto grafite (RAL9011)
Cor da Roda	Preto grafite (RAL9011)
Anti-fios	Sem anti-fios
Diâmetro	50 mm
Largura do Piso	7 mm
Diâmetro do furo do eixo	0 mm
Comprimento do cubo	0 mm
Largura do corpo	7 mm
Dureza do Piso (D)	65 Shore D

## SUPORTE

Material	Polipropileno
Em Forma de Garfo	Roda dupla com suporte, fechada
Rolamento giratório	Com espiga, giratória
Cor	Preto grafite (RAL9011)
Offset	20 mm
Raio giratório	52 mm
Interferência giratória	104 mm
Diâmetro do dome	0 mm

## ENCAIXE

Tipo de fixação	Furo passante para encaixe B10
Diâmetro do furo	8 mm

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

# LUMINA

AA20POI050L51-8 9011/9011

EAN 4031582317510

Número de encomenda 00071497



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENHOS TÉCNICOS

---

