ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ

BASETECH

POO065x30-Ø12

EAN 4031582418965



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліпропілен
Матеріал протектору	Ідентичність з корпусом Колесо
Носіння	Підшипник ковзання
Захист різьби	Без різьби
Діаметр	65 mm
Протектор	30 mm
Діаметр отвору Вісь	12 mm
Довжина хаба	34,5 mm
Твердість Протектор (D)	65 Прибережна D

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	●●●○○
Шум руху	●●●○○
Атритація	●●●●●
Стійкість до корозії	●●●○○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Basetech
Тип	Колесо
Стандартний	EN12532 - Транспортувальне обладнання
ОбВантажопідйомність 4 км/год	120 kg
Електропровідність	Ні
Нержавіюча сталь	Ні
Статичний Вантажопідйомність	240 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-20 °C
Діапазон температур (максимальний)	60 °C
Загальна вага	0,05 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


BASETECH

POO065x30-Ø12

EAN 4031582418965

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Креслення продукту



© Copyright 2026 TENTE International GmbH