

NOVATECH

FTP 125X50-Ø25 HL60

EAN 4031582330694

Numéro de commande 00833771



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

ROUE

Corps de roue	Fonte
Bandage	Polyuréthane, coulé
Roulement	Roulement à billes de précision
Couleur de la roue	Jaune miel (RAL1005)
Pare-fils	Avec pare-fils
Diamètre	125 mm
Largeur du bandage	50 mm
Diamètre de l'alésage	25 mm
Longueur de moyeu	60 mm
Largeur du corps de roue	50 mm
Dureté du bandage (A)	92 Shore A
Dureté du bandage (D)	42 Shore D

PERFORMANCE

Performance de roulage ●●●●○

Bruit de mouvement ●●●○

Usure ●●●●○

Résistance à la corrosion ●●●○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Novatech
Type	Roue
Norme	EN12533 - Roulettes forte charge
Capacité de charge à 4 km/h	660 kg
Capacité de charge à 6 km/h	550 kg
Capacité de charge statique	1100 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids	2,405 kg

NOVATECH

FTP 125X50-Ø25 HL60

EAN 4031582330694

Numéro de commande 00833771



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

