

LINEA CLINIC

5944UAC125R36-32S30 D 9002 4xM6 W

EAN 4031582382839



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ●
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ○
Verloop	● ● ● ● ○
Corrosieweerstand	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Linea clinic
Type	Zwenkwiel met centrale, dubbele rem of richtingsvastzetter
Standaard	EN12531 - Zwenkwielen ziekenhuisbed
Draagvermogen bij 3 km/u	150 kg
Draagvermogen bij 4 km/u	150 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Ja
Statisch Draagvermogen	450 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	40 °C
Totale hoogte	130 mm
Totale breedte	71 mm
Totaal gewicht	0,94 kg
Certificering	Getest en gecontroleerd door TÜV Süd

VORK

Materiaal van de behuizing	Polyamide
Vork Vorm	Dubbele vorkwiel
Zwenklager	Precisielogellagers
Kleur	Grijs wit (RAL9002)
Offset	40 mm
Zwenk radius	108 mm
Uitzwenking	216 mm
Diameter koepel	45,5 mm
Tip	Vork met geïntegreerde kabelgeleider gemaakt van Polyethyleen.

WIEL

Wielkern materiaal	Polyamide
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gespoten
Lager	Precisielogellager, roestvrij
Kleur Wiel	Grijs wit (RAL9002)
Afdekkapjes	Met afdekkapjes
Diameter	125 mm
Breedte Loopvlak	15 mm
Breedte wielkern	15 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	92 Shore A
Hardheid van het loopvlak (D)	42 Shore D

BEVESTIGING

Type bevestiging	Stift met Schakelnok voor profielstangen, korte Versie
Diameter Bout	32 mm
Lengte Bout	50 mm
Schroefdraad positie	7 mm
Hoeveelheid bevestigingsgaten voor bouten	4
Tip	Wasbare bedwielen dienen door de ziekenhuisbed fabrikant in het bevestigingsgedeelte te worden afgedicht.



Duitse OntwerpersClub



Interzum Award



product design award

IF Design Award

LINEA CLINIC

5944UAC125R36-32S30 D 9002 4xM6 W

EAN 4031582382839

Bestelnummer 00061439
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Duitse
OntwerpersClub



Interzum
Award



product
design
award

IF Design
Award