

ELASTECH

IEP 300X55-Ø20 HL66

EAN 4031582319781

Número de pedido 00834703



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo ● ● ● ● ●

Ruido de movimiento ● ● ● ● ●

Desgaste ● ● ● ● ●

Resistencia a la corrosión ● ● ● ● ●

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto Elastech

Tipo Aro

Estándar EN12532 - Material de transporte

Capacidad de carga a 4 km/h 600 kg

Capacidad de carga a 6 km/h 480 kg

Capacidad de carga estática 1200 kg

Rango de temperatura (mínimo) -20 °C

Rango de temperatura (máximo) 85 °C

Peso total 3,892 kg

ARO

Material del cuerpo	Aluminio
	blando
Material de la banda de rodadura	Neumático elástico, negro, vulcanizado
Cojinete	Rodamiento de bolas de precisión
Color Aro	Negro azabache (similar a RAL9005)
Protectores de hilo	Sin protector de roscas
Diámetro	300 mm
Ancho de Banda de rodadura	55 mm
Diámetro del agujero del Eje	20 mm
Longitud del cubo	66 mm
Anchura del cuerpo	55 mm
Dureza de la Banda de rodadura (A)	68 Shore A

ELASTECH

IEP 300X55-Ø20 HL66

EAN 4031582319781

Número de pedido 00834703



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUJOS TÉCNICOS

