

GALEA

5070YGH100P60-90X70



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●○○

Шум от движение ●●●○○

Привличане ●●●○○

Устойчив на корозия ●●●●○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

| | |
|------------------------------------|------------------------------|
| Име на продукта | Galea |
| Тип корпус | Въртящ се Колело |
| Стандартен | EN12530 – Изделителни колела |
| Товароносимост при 3 км/ч | 100 kg |
| Електропроводим | ✓ |
| Статичен Товароносимост | 200 kg |
| Температурен диапазон (минимален) | -20 °C |
| Температурен диапазон (максимален) | 60 °C |
| Обща височина | 138 mm |
| Общо тегло | 0,461 kg |

КОЛЕЛО

| | |
|-----------------------|--|
| Материал на тялото | Полипропилен, електропроводим |
| Материал на резбата | Термопластичен каучук, електропроводим |
| Лагер | Плъзгащ лагер |
| Предпазители за резби | С предпазно устройство за резба |
| Диаметър | 100 mm |
| Ширина на Резба | 30 mm |
| Твърдост на Резба (A) | 87 Бръснач A |

ВИЛКА

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Материал | Полиамид |
| Форма Вилица | Затворен |
| Въртящ се лагер | Две състезания с топка |
| Изместване | 40 mm |
| Радиус на завъртане | 90 mm |
| Интерференция при завъртане | 180 mm |

ПРИЛЯГАНЕ

| | |
|---|-------------------|
| Тип на фитинга | Правоъгълна плака |
| Дължина на плаката | 90 mm |
| Ширина на плаката | 70 mm |
| Дължина на отвора на плаката (минимална) | 60 mm |
| Дължина на отвора на плаката (максимална) | 70 mm |
| Ширина на отвора на плаката (минимална) | 50 mm |
| Ширина на отвора на плаката (максимална) | 55 mm |
| Диаметър на отвора на плаката | 8 mm |

GALEA

5070YGH100P60-90X70



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

