

# INTEGRAL TWIN LOAD

3946UAP150R36-32S30 T 9002

EAN 4031582355086

Numéro de commande 00031798



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

Performance du rouleau ●●●○○

Bruit de mouvement ●●●○○

Attrition ●●●●○

Résistance à la corrosion ●●●○○

## ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Integral twin load
Type	Roulette pivotante avec central, Blocage total
Standard	EN12531 - Roulettes de lit d'hôpital
Capacité de charge à 3 km/h	250 kg
Capacité de charge à 4 km/h	250 kg
Statique Capacité de charge	750 kg
Plage de température (minimale)	-25 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Hauteur	193 mm
Largeur totale	74 mm
Poids global	2,218 kg
Certification	Testé et surveillé par TÜV Süd

## ROUE

Matériau du corps	Polyamide
Bandage	Polyuréthane, Injecté
Roulement	Roulement à billes de précision
Couleur Roue	Gris blanc (RAL9002)
Pare-fils	Avec protège-filet
Diamètre	150 mm
Largeur du Bandage	15 mm
Largeur du corps	15 mm
Dureté du Bandage (A)	91 Shore A
Dureté du Bandage (D)	40 Shore D

## CHAPE

Matériau	Tôle d'acier, lourde
Forme Chape	Double Roue Roue Chape
Pivot	Roulement à billes de précision
Couleur	Gris blanc (RAL9002)
Déport	45 mm
Rayon d'encombrement	124,5 mm
Diamètre d'encombrement	249 mm
Diamètre du dôme	70 mm

## RACCORD

Type de raccord	Tige avec Trou de came pour barres profilées, Version courte
Diamètre Œil	32 mm
Longueur Œil	51 mm
Position du filetage de l'Œil	7 mm
Quantité de trous de montage Œil	2



Prix du design allemand



Prix Red Dot Design