

ALPHA

3477PVJ200P63

EAN 4031582377996



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor	● ● ● ● ○
Hlučnost	● ● ● ● ○
Opotřebení	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ● ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Alpha
Typ	Otočné Kolečko s Totální brzda
Norma	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	205 kg
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ne
Statická Nosnost	410 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková výška	240 mm
Celková hmotnost	3,24 kg

UCHYCENÍ

Materiál pouzdra	Ocelový plech, těžký
Tvar Vidlice	Široký
Otočné ložisko	Dva míčové závody
Barva vidlice	Pasivováno modrou
Vyosení	55 mm
Poloměr otáčení	167 mm
Průměr otáčení	334 mm

KOLO

Materiál středu	Polyprpylen
Materiál běhounu	Tvrdá guma černá
Ložisko	Valivé ložisko
Osa kola	Šroub s maticí
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdem
Průměr	200 mm
Šířka Běhoun	50 mm
Tvrdost Běhoun (A)	85 Obuv A

MONTÁŽ

Typ uchycení	Obdélníková destička
Délka plotny	137 mm
Šířka plotny	105 mm
Délka otvoru plotny (maximální)	105 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)	75 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)	80 mm
Průměr otvoru plotny	11 mm

ALPHA

3477PVJ200P63

EAN 4031582377996



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

