**ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ**

# BASETECH

## POR080x34-Ø12 white

EAN 4031582410372



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

### КОЛЕСО

| | |
|---|---|
| Матеріал тіла | Поліпропілен |
| Матеріал протектору | Ідентичність з корпусом Колесо |
| Носіння | Роликовий підшипник |
| Захист різьби | Без різьби |
| Діаметр | 80 mm |
| Протектор | 34 mm |
| Діаметр отвору Вісь | 12 mm |
| Довжина хаба | 44,4 mm |
| Твердість Протектор (D) | 65 Прибережна D |

### ЕФЕКТИВНІСТЬ

| | |
|---|---|
| Продуктивність рулону | ●●●○○ |
| Шум руху | ●●●○○ |
| Атритація | ●●●●● |
| Стійкість до корозії | ●●●○○ |

### ОСНОВНІ АТРИБУТИ

| | |
|---|---|
| Назва продукту | Basetech |
| Тип | Колесо |
| Стандартний | EN12532 - Транспортувальне обладнання |
| ОбВантажопідйомність 4 км/год | 125 kg |
| Електропровідність | Ні |
| Нержавіюча сталь | Ні |
| Статичний Вантажопідйомність | 250 kg |
| Діапазон температур (мінімальний) | -20 °C |
| Діапазон температур (максимальний) | 60 °C |
| Загальна вага | 0,1 kg |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# BASETECH

POR080x34-Ø12 white

EAN 4031582410372

TENTE
BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

**Креслення продукту**




© Copyright 2026 TENTE International GmbH