PRODUKTINFORMATION

MONO

5025PJH080L51-10 ~9006/9011/9011/9011

EAN 4031582317138



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●○○
Kørselsstøj	●●●○○
Abrasion	●●●○○
Rustbeskyttelse	●●●●○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Mono
Type	Drejeligt Hjul med Hjulbremse
Standard	EN12528 - Møbelhjul
Belastning ved 3 km/t	70 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	140 kg
Temperaturområde (minimum)	-20 °C
Temperaturområde (maksimum)	60 °C
Byggehøjde	104 mm
Samlet bredde	0 mm
Samlet vægt	0,14 kg

GAFFEL

Materialer til boliger	Polyamid
Gaffel Form	Lukket
Drejekrans	Stift, drejelig
Farve	Hvidt aluminium (RAL9006)
Udladning	34 mm
Udfaldsradius	105 mm
Udfaldsdiameter	210 mm
Dome-diameter	0 mm

HJUL

Fælgmateriale	Polypropylen
Hjulbanemateriale	Termoplastisk gummi
Leje	Glideleje
Hjulbane-farve	Grafit sort (RAL9011)
Hjul farve	Grafit sort (RAL9011)
Trådfang	Med trådfang
Diameter	80 mm
Hjulbane bredde	24 mm
Aksel Huldiameter	0 mm
Navlængde	0 mm
Fælgbredde	24 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	90 Shore A

MONTERING

Monteringstype	Hul til montagesplit til B10-fitting
Bolt Huldiameter	10 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

MONO

5025PJH080L51-10 ~9006/9011/9011/9011

EAN 4031582317138

Produkttegninger

