INFORMAÇÕES DO PRODUTO

STYLEA

5925UOI035L51-9 LOW

EAN 4031582356762



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento	●●●○○
Ruído de movimento	●●●○○
Desgaste	●●●●●
Resistência à corrosão	●●●●○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Stylea
Tipo	Rodízio giratório com travão da roda
Padrão	EN12528 - Rodas de mobiliário
Capacidade de carga a 3 km/h	50 kg
Elétrico condutivo	Não
Aço inoxidável	Não
Capacidade de carga estática	100 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-20 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	60 °C
Altura total	31 mm
Largura geral	52 mm
Peso geral	50 kg

SUPORTE

Material da caixa	Poliamida
Em Forma de Garfo	Roda dupla com suporte
Rolamento giratório	Com espiga, giratória
Offset	12 mm
Raio giratório	45 mm
Interferência giratória	90 mm
Diâmetro do dome	15,2 mm

RODA

Material do centro da roda	Poliamida
Material do piso da roda	Idêntico ao centro da roda
Rolamento	Rolamento liso com espaçador
Eixo	Rivetado
Anti-fios	Sem anti-fios
Diâmetro	35 mm
Largura do Piso	11 mm

ENCAIXE

Tipo de fixação	Furo passante para encaixe B10
Diâmetro do furo	9 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

STYLEA

5925UOI035L51-9 LOW

EAN 4031582356762

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Desenhos do produto





