

DURATECH

MOP 200x80-Ø40 HL90

EAN 4031582320060



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

КОЛЕЛО


Материал на тялото	Полиамид, супер тежък
Материал на резбата	Идентично с тяло на Колело
Лагер	Прецизен сачмен лагер
Цвят на Колело	Естествено бяло
Предпазители за резби	Без предпазно устройство за резба
Диаметър	200 mm
Ширина на Резба	80 mm
Диаметър на отворите Ос	40 mm
Дължина на центъра	90 mm
Ширина на тялото	80 mm
Твърдост на Резба (D)	75 Бръснач D
Тип лагер	6308

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката	● ● ● ● ●
Шум от движение	● ● ○ ○ ○
Привличане	● ● ● ● ●
Устойчив на корозия	● ● ● ○ ○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Duratech
Тип	Колело
Стандартен	EN12533 – Тежкотоварни колела
Товароносимост при 4 км/ч	5400 kg
Товароносимост при 6 км/ч	4500 kg
Електропроводим	Не
Неръждаемост	Не
Статичен Товароносимост	9000 kg
Температурен диапазон (минимален)	-40 °C
Температурен диапазон (максимален)	80 °C
Общо тегло	3.86 kg




DURATECH

МОР 200x80-Ø40 HL90

EAN 4031582320060

Номер на поръчка: 0830849



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.